

## GALEA

5070PJP100R05-22x40

EAN 4031582308808



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Galea                      |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора   |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                     |
| Електропровідність                 | Ні                         |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                         |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                      |
| Загальна висота                    | 139 mm                     |
| Загальна вага                      | 0,61 kg                    |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід           |
| Вила Форма          | Закрито            |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони |
| Офсет (Зсув)        | 40 mm              |
| Радіус повороту     | 90 mm              |
| Поворотне з'єднання | 180 mm             |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                    |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук          |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 100 mm                          |
| Протектор               | 30 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A                 |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Тип налаштування | Тверда Стрижень |
| Діаметр Болт     | 22 mm           |
| Довжина Болт     | 40 mm           |

