

PURETECH

PIR 160x40-Ø20

EAN 4031582320374



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	135 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	270 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,85 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Rollager
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	58 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

PURETECH

PIR 160x40-Ø20

EAN 4031582320374

Bestelnummer 00023493
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

