

AGILA

2478PJP050P41

EAN 4031582327434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed

FITTING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	55 mm
Breedte plaat	55 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	38,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	44 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	38,5 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	44 mm
Diameter plaatgat	6,3 mm

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Behuizingstype	Vast Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	40 kg
Statisch draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	69 mm
Totaal gewicht	0,095 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	19 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

AGILA

2478PJP050P41

EAN 4031582327434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

