PRODUKTINFORMATION

COMPACTA

1430POI050P60-59x47

EAN 4031582336689



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Compacta
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	40 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	80 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	66 mm
Samlet bredde	43 mm
Samlet vægt	0,14 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, let
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med enkelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	16 mm
Udfaldsradius	41 mm
Udfaldsdiameter	82 mm
Dome-diameter	43 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	21 mm
Fælgbredde	21 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	59 mm
Pladebredde	47 mm
Længde på pladehul (maksimum)	35 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	46 mm
Pladehullets diameter	6,7 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

COMPACTA

1430POI050P60-59x47

EAN 4031582336689

Bestillingsnummer 00032260

Product Drawings

