



Imaginea poate fi diferită de produsul original

#### PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Linea                                  |
| Tip                               | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive      |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 110 kg                                 |
| Conductiv electric                | Nu                                     |
| Inoxidabil                        | Nu                                     |
| Capacitate de încărcare statică   | 220 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 170 mm                                 |
| Lățime totală                     | 89 mm                                  |
| Greutate totală                   | 1,25 kg                                |

#### FURCA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materialul de construcție | Poliamidă                   |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă         |
| Rulment pivotant          | Rulment cu bile de precizie |
| Culoare                   | Gri argintiu (RAL7001)      |
| Offset                    | 52 mm                       |
| Raza de pivotare          | 156 mm                      |
| Interferență pivotantă    | 312 mm                      |
| Diametru cupolă           | 56 mm                       |

#### ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                   |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat       |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 150 mm                      |
| Benză de rulare                         | 22 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |

#### RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 90 mm                 |
| Lățimea plăcii                      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 50 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

## Product Drawings

