PRODUKTINFORMATION

ALPHA

3477PJP125P62 65A

EAN 4031582409734



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●●●
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	180 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	360 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	155 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	1,14 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, tung
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	123 mm
Udfaldsdiameter	246 mm
Dome-diameter	75 mm

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	65 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	105 mm
Pladebredde	80 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3477PJP125P62 65A

EAN 4031582409734

Bestillingsnummer 00061826

Product Drawings

