

STYLEA

5920UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	101 mm
Kopējais platums	75 mm
Kopējais svars	0,141 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	20 mm

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Pagrieziena rādiuss	88 mm
Grozāms savienojums	176 mm
Kupola diametrs	41 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	11 mm

STYLEA

5920UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

