

DURATECH

TOP 080X60-Ø25 HL60

EAN 4031582331011

Numer zamówienia 00827802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	80 mm
Szerokość Bieżnia	60 mm
Średnica otworu Oś	25 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	60 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6005

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ○ ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	600 kg
Nośność przy 6 km/h	480 kg
Nośność statyczne	1200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,441 kg

DURATECH

TOP 080X60-Ø25 HL60

EAN 4031582331011

Numer zamówienia 00827802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

