



图片可能与原产品不同

表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● ● |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ ○ |

核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Elastech       |
| 外壳类型       | 轮子             |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 250 kg         |
| 导电         | 否              |
| 不锈         | 否              |
| 静态载重       | 500 kg         |
| 温度范围（最低）   | -20 °C         |
| 最高温度范围     | 80 °C          |
| 总重量        | 0.43 kg        |

轮子

|      |            |
|------|------------|
| 轮体材料 | 聚酰胺        |
| 胎面材料 | 弹性轮胎，无痕，硫化 |
| 轴承   | 滚柱轴承       |
| 侧盖   | 无螺纹护罩      |
| 直径   | 125 mm     |
| 胎面宽度 | 40 mm      |
| 轴孔直径 | 15 mm      |
| 中心长度 | 58 mm      |

