

# INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-32 9002 W

EAN 4031582341300

Numéro de commande 00063376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●●

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Integral twin                        |
| Type                            | Roulette pivotante                   |
| Standard                        | EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 125 kg                               |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 125 kg                               |
| Conducteur électrique           | ✓                                    |
| Statique Capacité de charge     | 375 kg                               |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                |
| Hauteur                         | 129 mm                               |
| Largeur totale                  | 63 mm                                |
| Poids global                    | 1,175 kg                             |
| Certification                   | Testé et surveillé par TÜV Süd       |



Prix du design allemand



Prix Red Dot Design

## ROUE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Matériau du corps     | Polyamide                                    |
| Bandage               | Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, Étanche     |
| Couleur Roue          | Gris blanc (RAL9002)                         |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                           |
| Diamètre              | 100 mm                                       |
| Largeur du Bandage    | 15 mm  |
| Largeur du corps      | 15 mm  |
| Dureté du Bandage (A) | 91 Shore A                                   |
| Dureté du Bandage (D) | 40 Shore D                                   |

## CHAPE

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne           |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape          |
| Pivot                   | Roulement à billes de précision |
| Couleur                 | Gris blanc (RAL9002)            |
| Déport                  | 31 mm                           |
| Rayon d'encombrement    | 85 mm                           |
| Diamètre d'encombrement | 170 mm                          |
| Diamètre du dôme        | 61,5 mm                         |

## RACCORD

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Type de raccord                  | Tige pleine Tige, ronde  |
| Diamètre Œil                     | 32 mm  |
| Longueur Œil                     | 45 mm  |
| Position du filetage de l'Œil    | 7 mm   |
| Quantité de trous de montage Œil | 2  |
| Astuce                           | Les lits lavables doivent être Étanche dans la zone d'ajustement par le fabricant du lit de l'hôpital. |

## INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Lavable selon AK-BWA

# INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-32 9002 W

EAN 4031582341300

Numéro de commande 00063376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---



Prix du design  
allemand



Prix Red Dot  
Design