

# STYLEA

5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR

EAN 4031582385724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Stylea
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	87 mm
Largeur totale	53 mm
Poids global	0,197 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	8 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

## CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	62 mm
Diamètre d'encombrement	124 mm
Diamètre du dôme	20 mm

## RACCORD

Type de raccord	Plaque carrée
Longueur de plaque	38 mm
Largeur de plaque	38 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	28 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	28 mm
Diamètre du trou de la plaque	4,4 mm