

AGILA

2477DIK125R47-21,5-24

EAN 4031582326109

Pasūtījuma numurs 00029706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 3 km/h	100 kg
Statiskā kravnēsība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	163 mm
Kopējais svars	1,328 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Coni di sfere
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacikstes
Ofsets	41 mm
Pagrieziena rādiuss	131 mm
Grozāms savienojums	262 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)	21,5 mm
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)	24 mm
Ieteikums	Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.

AGILA

2477DIK125R47-21,5-24

EAN 4031582326109

Pasūtījuma numurs 00029706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

