

DURATECH

TOP 082X98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668
Номер замовлення 00804410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	82 mm
Протектор	98 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	100 mm
Ширина тіла	98 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D
Тип підшипника	6204ZV

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ○ ○ ○
Атриція	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	900 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	720 kg
Статичний Вантажопідйомність	1800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,584 kg

DURATECH

TOP 082X98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668

Номер замовлення 00804410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

