

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Objednávací číslo 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ○ ○ ○ ○ ○

Hlučnost ○ ○ ○ ○ ○

Opotřebení ○ ○ ○ ○ ○

Odolné vůči korozi ○ ○ ○ ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Footmaster

Typ Otočné Kolečko

Nosnost 3 km/h 250 kg

Rozsah teploty (minimální) -10 °C

Teplotní rozsah (maximální) 90 °C

Celková výška 120 mm

Stavební výška 128 mm

Celková hmotnost 6,97 kg

## KOLO

Ložisko Neopracovaný Poklice

Průměr 75 mm

Šířka Běhoun 30 mm

Šířka středu kola 30 mm

## UCHYCENÍ

Vyosení 30 mm

Poloměr otáčení 90 mm

Průměr otáčení 180 mm

Poloměr otáčení 112 mm

## MONTÁŽ

Délka plotny 112 mm

Šířka plotny 112 mm

Délka otvoru plotny (maximální) 92 mm

Šířka otvoru plotny (maximální) 92 mm

Průměr otvoru plotny 9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Objednáací číslo 00800105

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

