

ALPHA

3478PVO200P63

EAN 4031582306767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	205 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	410 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	240 mm
Totale breedte	115 mm
Totaal gewicht	2,22 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	140 mm
Breedte plaat	115 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

ALPHA

3478PVO200P63

EAN 4031582306767

Bestelnummer 00028239
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

