ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# GALEA

## 5077PJP100P60-90x70

EAN 4031582367898



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●○○ |
| Привличане | ●●●○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●●○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Galea |
| Тип | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 138 mm |
| Общо тегло | 0.5 kg |

### ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Полиамид |
| Форма Вилица | Затворен |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Изместване | 40 mm |
| Интерференция при завъртане | 205 mm |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 100 mm |
| Ширина на Резба | 30 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A |

### ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 90 mm |
| Ширина на плаката | 70 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 60 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 70 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 50 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 55 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA

5077PJP100P60-90x70

EAN 4031582367898

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH