

LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011

EAN 4031582311365
Bestelnummer 00074986



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam | Lumina |
| Type | Zwenkwiel met lastafhankelijke rem |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 40 kg |
| Statisch Draagvermogen | 80 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 59 mm |
| Totale breedte | 55 mm |
| Totaal gewicht | 0,129 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Glijlager met tussenbus |
| As | Genageld |
| Kleur loopvlak | Grafietzwart (RAL9011) |
| Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 50 mm |
| Breedte Loopvlak | 8 mm |
| Asgatdiameter | 0 mm |
| Naaflengte | 0 mm |
| Breedte wielkern | 8 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |

VORK

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Materiaal | Zinkgietwerk / Aluminium |
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel, gesloten |
| Zwenklager | Stift, zwenkend |
| Kleur | Grafietzwart (RAL9011) |
| Offset | 20 mm |
| Zwenk radius | 54 mm |
| Uitzwenking | 108 mm |
| Diameter koepel | 0 mm |

BEVESTIGING

| | |
|------------------|------------------------------|
| Type bevestiging | Stift met griping, met kraag |
| Diameter Stift | 11 mm |
| Lengte Stift | 20 mm |

LUMINA

6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011

EAN 4031582311365
Bestelnummer 00074986



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

