

# KAPPA

9688IFP200P63 CL67

EAN 4031582366242

Номер заказа 00828536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●●

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Название продукта                  | Карра                               |
| Тип                                | Фиксированное Колесная опора        |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 450 kg                              |
| Грузоподъемность при 6 км/ч        | 360 kg                              |
| Грузоподъемность статическая       | 900 kg                              |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                              |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C                               |
| Общая высота                       | 245 mm                              |
| Общая ширина                       | 98 mm                               |
| Общий вес                          | 4,349 kg                            |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса        | Алюминий                                       |
|                         | мягкий   |
| Материал протектора     | Эластичные шины, без следов, вулканизированные |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник               |
| Ось                     | Винт с гайкой                                  |
| Цвет Колесо             | Серый / без маркировки                         |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                              |
| Диаметр                 | 200 mm   |
| Ширина Протектор        | 50 mm  |
| Ширина тела             | 50 mm  |
| Твердость Протектор (A) | 68 Береговая A                                 |

## КРОНШТЕЙН

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Материал       | Чугун или кованный чугун, тяжелый |
| Форма Вилы     | Широкая, Усиленный                |
| Цвет           | Пассивированный голубым           |
|                | ✓                                 |
| Диаметр купола | 96 mm                             |

## ФИТИНГ

|  |                        |
|--|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 135 mm                 |
| Ширина пластины                          | 110 mm                 |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# КАРРА

9688IFP200P63 CL67

EAN 4031582366242

Номер заказа 00828536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

