

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732
Bestelnummer 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Basetech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	125 kg
Statisch Draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,064 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Asgatdiameter	12,1 mm
Naaf lengte	44,4 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732
Bestelnummer 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

