

ICS

5327PJP125S70

EAN 4031582367492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	ICS
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	162 mm
Kopējais svars	0,565 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Integrēts vītņu aizsargs
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Plāns
Grozāmais gūltnis	Grozāms stienis
Ofsets	38 mm
Grozāms savienojums	259 mm
Vītnes diametrs	0 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Sešstūra vītņstienis, augšējais
Stieņa garums	17 mm

«IF
Design» balva

ICS



5327PJP125S70

EAN 4031582367492



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI



«IF
Design» balva