

MAXTECH

UAP100x40-Ø15 HL44 BURDEOS

EAN 4031582442564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Maxtech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	150 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	300 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,23 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	15 mm
Longitud del cub	44 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	40 Shore D

