

## ZETA REVERSE

468BIEP125P63

EAN 4031582398069

Numer zamówienia 00860820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●●○

Hałas ruchowy ●●●●●

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●●○

## PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Nazwa produktu	Zeta reverse
Typ	Kółko obrotowe z blokadą pełną i sprężynowym blokadą kierunkową
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	300 kg
Nośność przy 6 km/h	240 kg
Nośność statyczne	600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Wysokość całkowita	164 mm
Szerokość całkowita	96 mm
Waga całkowita	3,305 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Aluminium
	miękki
Materiał bieżni	Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Kolor Koło	Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	67 Shore A

## OBUDOWA

Materiał	Arkusze stalowe, bardzo ciężkie
Kształt Widelec	Poszerzone, Wzmacniane
Łożysko obrotowe	Dwa wyściagi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Kolor	pasywowany na niebiesko
Wysięg	60 mm
Zasięg działania koła	235 mm
Średnica kopuły	96 mm

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytki prostokątne
Długość płytki	137 mm
Szerokość płytki	105 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	75 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

# ZETA REVERSE

468BIEP125P63

EAN 4031582398069

Numer zamówienia 00860820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

