

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Objednávací číslo 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	600 kg
Nosnost 6 km/h	480 kg
Statický Nosnost	1200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	3,892 kg

KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	300 mm
Šířka Běhoun	55 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	66 mm
Šířka těla	55 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781
Objednáací číslo 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

