

STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●●○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	50 kg
Elektrovadītspējīga	✓
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	81 mm
Kopējais platums	54 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	8 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūtnis	Grozāms stienis
Pagrieziena rādiuss	62 mm
Grozāms savienojums	124 mm
Kupola diametrs	20 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

