

ALPHA

3477UFJ160P63

EAN 4031582377934



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	300 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	600 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	2,64 kg
Teljes szélesség	96 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	60 mm
Körbeforgás	334 mm
Kupola átmérője	96 mm

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumí, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágó	Tűgörgős csapágó
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	46 mm
Test szélessége	46 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

ALPHA

3477UFJ160P63

EAN 4031582377934

Rendelési szám 00005507

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

