ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

SOCKET

Kunststoff Huelse R40-16/11

EAN 4031582090154



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Розетка
Тип	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	80 kg
Общая высота	36 mm
Общий вес	0 kg

ФИТИНГ

Тип фитинга	Синтетический разъем, квадратный
Диаметр Болт	16 mm


SOCKET

Kunststoff Huelse R40-16/11

EAN 4031582090154

Номер заказа 00009042

Чертежи изделия



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36

© Copyright 2026 TENTE International GmbH