

ALPHA

3478PVO125P62

EAN 4031582306736



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	155 mm
Общая ширина	85 mm
Общий вес	0,81 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Цвет	Пассивированный голубым

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, черная
Подшипник	Подшипник скольжения
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	37 mm
Ширина тела	37 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	103 mm
Ширина пластины	85 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	60 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

ALPHA

3478PVO125P62

EAN 4031582306736

Номер заказа 00000666

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

