

# PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ● |
| Verloop           | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Puretech                      |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 180 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch Draagvermogen       | 360 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totaal gewicht               | 2,04 kg                       |

## WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen         |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, zwart |
| Lager                         | Glijlager             |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes    |
| Diameter                      | 250 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                 |
| Asgatdiameter                 | 20,1 mm               |
| Naaflengte                    | 58 mm                 |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 85 Shore A            |

# PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Producttekeningen

