

LINEA LIGHT

5925UOI035P41-38X38/10 LOW

EAN 4031582409871



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Linea light
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	50 kg
적재 용량 정적	100 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	48 mm
전체 너비	52 mm
전체 체중	0.052 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	35 mm
트레드 폭	11 mm

하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	스템, 회전
오프셋	12 mm
회전 반경	45 mm
회전 간섭	90 mm

피팅

피팅 유형	정사각형 플레이트
플레이트 길이	38 mm
플레이트 너비	38 mm
플레이트 홀 길이(최대)	27 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	27 mm
플레이트 구멍 직경	5 mm



도이처 디자이너 클럽



Interzum 어워드



IF 디자인 어워드