

NOVATECH

ETY 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845

Numéro de commande 00830221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision (RS/2RS)
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	20 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	14 mm
Largeur du corps	20 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	180 kg
Capacité de charge à 6 km/h	140 kg
Statique Capacité de charge	360 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,4 kg

NOVATECH

ETY 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845

Numéro de commande 00830221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

