

NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582331035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO


Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro šroub	25 mm
Délka náboje	62 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY


Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1440 kg
Nosnost 6 km/h	1200 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	2880 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C



NOVATECH

FTP250x50-Ø25 HL62

EAN 4031582381055



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.