

ALPHA

3472PVU160P63

EAN 4031582396225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●○○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Alpha |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnese pie 4 km/h | 135 kg |
| Statiskā kravnese | 270 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 200 mm |
| Kopējais svars | 2,33 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|--|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Cietā gumija, melna |
| Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale in plastica |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 40 mm |
| Protektora cietība (A) | 85 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gūtnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Ofsets | 55 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 135 mm |
| Grozāms savienojums | 270 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 137 mm |
| Plāksnes platums | 105 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |

ALPHA

3472PVU160P63

EAN 4031582396225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

