

# ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능


|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ● |
| 내마모성   | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 제품명            | Elastech        |
| 하우징 유형         | 휠               |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 200 kg          |
| 전기 전도성         | 아니요             |
| 스테인리스          | 아니요             |
| 정지 중 하중용량      | 400 kg          |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C          |
| 온도 범위(최대)      | 85 °C           |
| 전체 체중          | 0.52 kg         |

## 휠

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Tread hardness | 부드러운            |
| 차체 재질          | 알루미늄            |
| 트레드 재질         | 탄성 타이어, 검은색, 가황 |
| 베어링            | 정밀 볼 베어링        |
| 휠 색상           | 메탈릭             |
| 스레드 가드         | 스레드가드 없음        |
| 직경             | 100 mm          |
| 트레드 폭          | 40 mm           |
| 차축 홀 직경        | 8 mm            |
| 허브 길이          | 49 mm           |
| 차체 너비          | 40 mm           |
| 트레드의 경도(A)     | 68 Shore A      |




# ELASTECH

IEP 100x40 HL49 asm.

EAN 4031582319675

주문 번호 00043122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.