

DURATECH

TOP 085X80-Ø20 HL80

EAN 4031582331202

Rendelési szám 00832614



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	85 mm
Futófelület szélessége	80 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	80 mm
Test szélessége	80 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágy típusa	6204

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	750 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	600 kg
Statikus teherbírás	1500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,558 kg

DURATECH

TOP 085X80-Ø20 HL80

EAN 4031582331202

Rendelési szám 00832614



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

