ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# ZETA REVERSE

## 468SITP160P63 soft cv

EAN 4031582398380



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●●○ |
| Исчезновение | ●●●●○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Zeta reverse |
| Тип | Поворотное Колесная опора с пружинным Тормоз направления |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 550 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 440 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 1100 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 200 mm |
| Общая ширина | 96 mm |
| Общий вес | 3,36 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Стальной лист, очень тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный |
| Повортный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 55 mm |
| Радиус поворота | 135 mm |
| Поворотное соединение | 270 mm |
| Диаметр купола | 96 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Tread profile | выпуклый |
| Tread hardness | мягкий |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Серый цвет дорожного движения A (RAL7042) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 160 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 137 mm |
| Ширина пластины | 105 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ZETA REVERSE

468SITP160P63 soft cv

EAN 4031582398380

Номер заказа 00860897

**Чертежи изделия**






