

KAPPA

9680SFP160P63 CL67

EAN 4031582367003
Bestelnummer 00838213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa
Type	Wielen
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	540 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	450 kg
Statisch draagvermogen	900 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	205 mm
Totale breedte	110 mm
Totaal gewicht	4,056 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal, zwaar
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Grijs / niet-markering
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	67 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	58 mm
Zwenk radius	140 mm
Draaicirkel	280 mm
	✓
Diameter koepel	111 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

KAPPA

9680SFP160P63 CL67

EAN 4031582367003
Bestelnummer 00838213



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

