

STYLEA

5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582343588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Stylea
Тип	Поворотний Колісна опора з Переривчасте гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год	50 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	100 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	68 mm
Загальна ширина	43 mm
Загальна вага	0,13 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Графітовий чорний (RAL9011)
Офсет (Зсув)	25 mm
Радіус повороту	53 mm
Поворотне з'єднання	106 mm
Діаметр ковпачка	23 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Протектор	Графітовий чорний (RAL9011)
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	65 mm
Протектор	8 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	8 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем
Діаметр Стрижень	11 mm
Довжина Стрижень	20 mm

STYLEA

5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

EAN 4031582343588

Номер замовлення 00079444
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

