INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●●●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Zeta stainless
Type	Roulette fixe
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Oui
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-30 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	200 mm
Largeur totale	117 mm
Poids	2,09 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Couleur de la chape	Acier Inoxydable

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	117 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	74 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	74 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ZETA STAINLESS

8678TOO160P63

EAN 4031582313864

Numéro de commande 00830199

Dessins du produit





