

AGILA

2471DIK125R05-28

EAN 4031582301328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila
Tip de carcasă	Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Înălțime totală	163 mm
Greutate totală	1,487 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, fără marcaj
Lagăr	Rulment cu bile cu con
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	32 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	80 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, medie
Formă Furcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Offset	41 mm
Raza de pivotare	131 mm
Interferență pivotantă	262 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub	28 mm
Lungime Șurub	45 mm

AGILA

2471DIK125R05-28

EAN 4031582301328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

