PRODUCTINFORMATIE

PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582320350



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Rollager
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	37 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	48 mm
Breedte wielkern	37 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,47 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582320350

Bestelnummer 00030824

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH