

# ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333  
 订单号 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	钢、铁
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	钻孔，未加工
轮子颜色	黑色黑墨水（类似 RAL9005）
直径	200 mm
胎面宽度	75 mm
轴孔直径	100 mm
中心长度	75 mm
轮体宽度	75 mm
胎面硬度 (A)	68 岸 A

## 表现

滚动性能	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	600 kg
6 公里/小时的载重	500 kg
静态载重	1000 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	85 ° C
总重量	2.306 kg

# ELASTECH

EEZ 200X75-Ø100 DG

EAN 4031582318333  
订单号 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

