

# AGILA

2470YGO125R05-28

EAN 4031582344356



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

## PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnēsība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Jā
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnēsība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	163 mm
Kopējais svars	0,9 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## KRONŠTEINIS

Mājojokļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plaša
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	41 mm
Pagrieziena rādiuss	103,5 mm
Grozāms savienojums	207 mm

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	28 mm
Skrūves garums	45 mm

# AGILA

2470YGO125R05-28

EAN 4031582344356



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

