# ZETA

4681TOO125P63

EAN 4031582308013



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●○○○○ |
| Привличане | ●●●●● |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Zeta |
| Тип | Завъртане на Колело с Заключване по пососка |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 700 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 560 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 1400 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Обща височина | 164 mm |
| Общо тегло | 2.59 kg |

## ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, много тежък |
| Форма Вилица | Обхват Закалено |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 55 mm |
| Интерференция при завъртане | 230 mm |

## КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Полиамид, тежък |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 125 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |

## ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 137 mm |
| Ширина на плаката | 105 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 105 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 75 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4681TOO125P63


EAN 4031582308013


Номер на поръчката 00830074

**Чертежи на продукта**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH