ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

PURETECH

PIR125x37-Ø15

EAN 4031582320367



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	37 mm
Діаметр отвору Вісь	15 mm
Довжина хаба	58 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	100 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,49 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PIR125x37-Ø15

EAN 4031582320367

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH