

SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur de la roue	Gris argenté (RAL7001)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm
Largeur du corps de roue	32 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Supratech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,21 kg

SUPRATECH

PJR 125x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320541

Numéro de commande 00030820
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

