

# AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila twin                                    |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total centralisé |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils               |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                        |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                                        |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                        |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                         |
| Hauteur                         | 103 mm                                        |
| Poids                           | 0,67 kg                                       |

## ROUE

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                              |
| Bandage               | Polyuréthane, injecté                  |
| Roulement             | Roulement à billes conique, inoxydable |
| Diamètre              | 75 mm                                  |
| Largeur du bandage    | 25 mm                                  |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D                             |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée         |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Déport                  | 28 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 65,5 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 131 mm                   |

## FIXATION

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire avec éléments de fixation |
| Longueur de la platine                     | 70 mm                                           |
| Largeur de la platine                      | 55 mm                                           |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 51 mm                                           |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 57 mm                                           |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 41 mm                                           |
| Diamètre des trous de la platine           | 5,5 mm                                          |

# AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

