



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Galea
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	162 mm
Ancho total	65 mm
Peso total	0.62 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Cerrado
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Gris claro (RAL7035)
Desplazamiento	40 mm
Radio de giro	95 mm
Interferencia de giro	190 mm
Diámetro del domo	59 mm

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Banda de rodadura	Gris tráfico A (RAL7042)
Color Aro	Gris tráfico A (RAL7042)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Diámetro del agujero del Eje	0 mm
Longitud del cubo	0 mm
Anchura del cuerpo	30 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	90 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno	22 mm
Longitud del Perno	40 mm

