

ALPHA

3470UFP200P63 TFR

EAN 4031582390384



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	700 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	240 mm
Poids	2.63 kg

CHAPE

Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	155 mm
Diamètre d'encombrement	310 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	46 mm

RACCORD

Longueur de la platine	137 mm
Largeur de la platine	105 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

Product Drawings

