

PURETECH

PVR 200X50-Ø25

EAN 4031582321319

Numer zamówienia 00050597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	205 kg
Nośność statyczne	410 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	1,17 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Guma pełna pełny, czarny
Łożysko	Łożysko walcowe
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	200 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	25 mm
Długość piasty	58 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	80 Shore A

PURETECH

PVR 200X50-Ø25

EAN 4031582321319

Numer zamówienia 00050597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

