

# DURATECH SILENT

HUR125X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	阻尼，混合材料
胎面材料	聚酰胺
轴承	滚柱轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	36 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Duratech silent
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	200 kg
静态载重	400 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	0.553 kg

# DURATECH SILENT

HUR125X36-Ø12 WHITE

EAN 4031582400694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

---

